

**VCGT 110302, Laji: SP4019****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261383 SP4019
GTIN	2050001939500
Tuoteluokka	28D

Kuvaus

VCGT 110302 SP4019 Laji: SP4019

lastunmurtaja: 62

Lastuamissyvyys a_p : 0,15 - 3 mm

Syöttö f : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 30 - 440 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	30 - 440 m/min
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamissyvyys a_p	0,15 - 3 mm
Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	62
Laji	SP4019

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 110302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä