

**Garant****VC.T 160404, Laji: HU7310**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HU7310
GTIN	4045197671882
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	350 - 600 m/min
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,1 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä