

Garant**VC.T 160404, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261458 HB7310
GTIN	4045197671868
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	AM
Pääkäyttöalue	N
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä