

Garant**VC.T 160408, Laji: HB7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	N
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Laji	HB7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä