

Garant**VCGT 110301, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	261452 HU7310
GTIN	4045197671523
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	N
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	AM
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Nirkon säde	0,1 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuava aine	KM
Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	VCGT 110301
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä