

**LOCTITE****Saumausaine, 50 ml, Valmistajan tunnus: 660**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083341 660
GTIN	3255460146868
Tuoteluokka	04L

## Kuvaus

### Malli:

Liitännän valmistustekniikassa yhdistetään kaksi tai useampia osia pitävästi toisiinsa. Liimaa käytettäessä koko liitännänpintaa käytetään kiinteään yhdistämiseen. Suuri voimansiirto ja dynaamiset kuormitukset mahdollistetaan (korkea leikkauslujuus).

### Käyttö:

Quick Metal – Hyvä raontäyttökyky, soveltuu erinomaisesti päällystettyjen rakenneosien korjaamiseen. Käytä esikäsitelyyn aktivaattoria nro 083393.

### Huomautus:

Esikäsittele pinnat ensin yleispuhdistusaineella nro 083391 ja nro 083392.

## Tekninen kuvaus

Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Valmistajamerkintä	LOCTITE 660
Kosketuslujuusaika	15 min
soveltuu materiaalille	teräs
Maksimirakomitta	0,5 mm

soveltuu käyttöalueelle	Korjaus
soveltuu käyttöalueelle	nivelliitos
Säilytyslämpötila	8 - 21 °C
Muoto	Tahnamainen
Täyttö	50 ml
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Dynaaminen viskositeetti	150000 - 350000 mPas
Ominaisuudet	tiksotrooppinen
Kemiallinen perusta	Uretaanimetakrylaatti
Väri	hopea
Käyttölämpötila-alue	-55 - 150 °C
leimahduslämpötila	93 °C
Toimintalujuus vastaa	1 h
Purkaminen	vain lämmittämällä
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Tiheys	1,098 g/cm <sup>3</sup>
Tuotenimen määräite	50 ml
Tuotetyyppi	Saumausaine

## Tarvikkeet

Peristalttinen käsipumppu ja annosteluneulasarja  
Pullokoko 50 ml

083344 50