

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka, pieni/kapea Muoto ADB, SK 40 A = 100, ER-kiristysholkkikoolle: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300650 11
GTIN	4045197287762
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Tasapainotettu kiinnitysmutteri HSC:lle.
- ER11 suurennettu läpireikä.
- Varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- Vakioitoimituksessa Ballufchip-poraus.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisesti.

**Toimituksen sisältö:**

Suurnopeus-ER-pienoismutteri nro 309650.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308881 – 309434, ER-kiristysavain nro 309740.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806. AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830.

**Tekninen kuvaus**

ER-kiristysholkeille	11 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
sopiva kiristysavain nro 309740	11
Ulko-Ø D	16 mm
Hyötypituus L <sub>N</sub>	70 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	1-7 mm
Sovitin	SK 40 A = 100
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys- $\varnothing$ d 5 mm	308882 5
ER-kiristysholkkisarja, 15 osaa, 2–16 mm	309240
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 1 mm	308881 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 1 mm	308918 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 6 mm	308881 6
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 5 mm	308881 5
Avain ER-pienoismutterille ER-kiristysholkki-istukalle 11	309740 11
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys- $\varnothing$ d 6 mm	308882 6
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1–7 mm	309155
ER-kiristysholkki Nim. kiristys- $\varnothing$ d 6 mm	308918 6
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308918 2
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
ER-kiristysholkkisarja, 13 osaa, 1–7 mm	309010
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308918 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308881 7
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308881 3
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 40	309680 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
ER-kiristysavain1/2 tuuman ura ER-kiristysholkki-istukalle 40	309700 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308918 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308918 3
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308881 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308918 7
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308882 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308881 4
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308882 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309399 6
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309399 4