

**Garant****Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak., HB7010, Kierreluku/ tuuma: 19****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270822 19
GTIN	4045197463142
Tuoteluokka	21J

**Tekninen kuvaus**

Kierteiden lukumäärä/tuuma	19
Lastuava aine	KM
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7010
Kierretyyppi	BSW-LH
Kierretyyppi	BSW
Kierretyyppi	BSP
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	BSP-LH
Kierretyyppi	G

Kylkikulma	55 astetta
Paksuus	3,17 mm
Teräkoko L	11 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		