

**Garant****ER-pienoisholkki-istukka - lieriömäinen, ER-kiristysholkkikoolle: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300685 20
GTIN	4045197291820
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Lieriömäiset rungot, weldon-varsi ja kiristysmutterit.  
Läpireikä sisäjähdytykseen.

**Käyttö:**

Kiristysistukan jatkamiseen weldon- tai kiristysholkki-istukoissa.

**Erikoistarvike:**

Kiristysavaimet nro 309680 – 309740.

ER-kiristysholkit nro 308878 – 309434, ER-vaihtomutterit nro 309580; 309650.

**Huomautus:**

Ei sovellu kutistukseen.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d	25 mm
ER-kiristysholkeille	20 mm
L <sub>2</sub>	24 mm
Varren pituus L <sub>1</sub>	140 mm
Kiinnitysalue	1 - 13 mm
Ulko-Ø D	28 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308930 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308930 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308911 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308930 4
ER-pienoisikiinnitysmutteri ER-holkeille 20	309650 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308916 3
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309406 6
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309406 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308911 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308930 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308930 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308911 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308930 1
ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309406 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308911 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308930 10
ER-kiristysholkkisarja, 12 osaa, 2–13 mm	309200
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 11 mm	308916 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308911 2
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308916 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308916 12

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308911 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308930 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308911 13
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308916 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308911 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308930 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	308911 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308911 2,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308930 8
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308916 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308916 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308930 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308911 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	308911 8
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmsis. tiivisteen	309018
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308916 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308930 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308916 5
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309406 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309406 10
ER-kiristysholkkisarja, 12 osaa, 2–13 mm	309016
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	308911 12
ER-kiristysholkki kierretapeillisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309406 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	308930 13
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308911 7
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 9 mm	308916 9
	309406 8

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø  
d 8 mm

ER-kiristysholkki kierretapeillessis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø  
d 9 mm

309406 9