

Garant**Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak., HB7010, Pisto R: 0,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271025 0,9
GTIN	4045197142559
Tuoteluokka	21J

Kuvaus**Sopii:**

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997 – 272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

Tekninen kuvaus

Terän leveys w	1,8 mm
t _{max}	1,1 mm
Pisto R	0,9 mm
Lastuava aine	KM
Kääntöteräjärjestys	oikea
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 7993
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Aluslevy	Nro 272604 koko S

Tuotetyyppi

Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/271025-0,9>