



Rengasruuvi, Kierteen Ø: M12



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 086472 M12 |
| GTIN | 2050001741769 |
| Tuoteluokka | 08Y |

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|---------|
| Paino | 0,27 kg |
| Sisä-Ø rengas A | 35 mm |
| Ulko-Ø rengas B | 63 mm |
| Laipan Ø tuki C | 35 mm |
| Kierteen Ø | M12 |
| Kokonaiskorkeus F | 62 mm |
| Kierteen pituus mutteri E | 14 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Kierrepiitus | 21 mm |
| Mitta D | 14 mm |
| Kantavuus WLL SF 4:1 | 1,6 t |
| Tuotetyyppi | Rengasruuvi |