

Garant**Täysprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HB7010, Kierreluku/ tuuma: 12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	270900 12
GTIN	4045197531759
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Kierteiden lukumäärä/tuuma	12
Lastuava aine	KM
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Täysprofiili
Laji	HB7010
Kierretyyppi	UNS
Kierretyyppi	UNF
Kierretyyppi	UN
Kierretyyppi	UNEF
Kierretyyppi	UNC
Kierretyyppi	UN-LH

Kierrettyyppi	UNC-LH
Kierrettyyppi	UNF-LH
Kierrettyyppi	UNEF-LH
Kierrettyyppi	UNS-LH
Kylkikulma	60 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

