

**Garant****Osaprofiiliterä DIN 472 sisäp., oikeak., HB7010, Uran leveys m (H13): 0,9mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271015 0,9
GTIN	4045197463241
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Sopii:**

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997 – 272172, teräskoolle 16 tai 9,3.

**Tekninen kuvaus**

lukkorenkaille DIN 471 / 472 renkaan paksuus	0,8 mm
$t_{max}$	1,3 mm
Terän leveys w	0,99 mm
Uraleveys m (H13)	0,9 mm
Lastuava aine	KM
Kääntöteräjärjestys	oikea
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 472
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm

Aluslevy	Nro 272624 koko S
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Aluslevy sisäorvauspitimiin Kaltevuuskulma S astetta	272624 S
--	----------