

Kulmaporauslaite, Tyyppi: OSD2



Tilaustiedot

Tilausnumero	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Sopii kaikkiin tavallisiin ruuvaimiin ja porakoneisiin. Vaihteisto laadukasta terästä. Kulmamitta 30 mm. Laakeroitu pää, jossa on pysäytyslaippa, on kierrettävissä portaattomasti 360° vääntömomentin tueksi. Magnetoitu istukka, vastaa 1/4 tuuman Bit-kuusikulmaa.

Kulmaruuvain-/porakappale on ihanteellinen ratkaisu kaikkiin ruuvauksiin ahtaissa ja vaikeasti saavutettavissa paikoissa.

1/4 tuuman magneettinen Hex-kiinnitin sopii kaikille vakiokärjille 25 mm (C 6,3) ja pallokiinnitin (E 6,3), sisältää kärkilukituksen.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	40 Nm
tyyppi	OSD2
Tuotetyyppi	Ruuvainpää