


Garant**Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak., HB7010, Uran leveys m (H13): 1,1mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 271005 1,1 |
| GTIN | 4045197142429 |
| Tuoteluokka | 21J |

Kuvaus**Sopii:**

GARANT-kääntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997 – 272172 teräkoolle 16 tai 9,3.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|---------|
| Uraleveys m (H13) | 1,1 mm |
| lukkorenkaille DIN 471 / 472 renkaan paksuus | 1 mm |
| Terän leveys w | 1,19 mm |
| t _{max} | 1,3 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Kääntöteräjärjestys | oikea |
| Laji | HB7010 |
| Urat normin mukaiset | DIN 471 |
| Paksuus | 3,6 mm |
| Teräkoko L | 16 mm |

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Aluslevy | Nro 272604 koko S |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 180 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 150 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 130 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 100 m/min | P |
| Teräs < 1400 N/mm ² | soveltuu | 90 m/min | P |
| Teräs < 55 HRC | sopii rajoituksin | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | sopii rajoituksin | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | sopii rajoituksin | 50 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 130 m/min | K |
| CuZn | sopii rajoituksin | 150 m/min | N |
| jatkuva | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |

Tarvikkeet

| | |
|---|----------|
| Kääntöterän pitimen aluslevy Kaltevuuskulma S astetta | 272604 S |
|---|----------|