


## Puoliprofiiliterä 30° ulkop., oikeak., HB7010, Nousu: 2mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	270850 2
GTIN	4045197368218
Tuoteluokka	21J

### Kuvaus

#### Malli:

- Paras lastuamissärmän kestävyys, vahvan ja negatiivisen kääntöterän ansiosta.
- Laaja käyttöalue lastunmurtajan yleismitoituksen ansiosta.
- Paras toistotarkkuus tarkkuussintrauksen ja -hionnan ansiosta.

**Puoliprofiiliterät** leikkaavat koko profiilin ja poistavat purseen kierteen viisteiden kärjistä. Ulko- tai sisähalkaisijaa **ei** lastuta mukana.

- **Yhteensopiva seuraavien muiden valmistajien teräkköiden kanssa:**

**Koko 16 (L)**, 3 terää: 3/8 tuumaa (IC).

**Puoliprofiiliterä ulkokierteille** DIN 103 -toleranssiluokkien mukaan: **7e**.

### Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Kierteennousu	2 mm
Käyttötapa	Oikea
Sis-/ulkokäyttö	ulkona
Kääntöteräprofiili	Puoliprofiili
Laji	HB7010

Toleranssiluokka	DIN 103 7e
Kierrettyyppi	TR
Kierrettyyppi	TR-LH
Kylkikulma	30 astetta
Paksuus	3,6 mm
Teräkoko L	16 mm
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		