



## Rengasmutteri, Kierteen Ø: M10



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086477 M10
GTIN	2050001758125
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

**Huomautus:**

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	M10
Kierteen pituus mutteri E	10 mm
Ulko-Ø rengas B	45 mm
Kokonaiskorkeus F	45 mm
Sisä-Ø rengas A	25 mm
Laipan Ø tuki C	25 mm
Paino	0,11 kg

Mitta D	10 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	1 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi