

ER-kiristysholkki-istukkasarja, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 32



Tilaustiedot

Tilausnumero	300630 32
GTIN	4045197307927
Tuoteluokka	37D

Kuvaus

Malli:

- **Hiottu ulko- ja sisäkartio.**
- **Hyvä pyörintätarkkuus $\leq 10 \mu\text{m}$.**
- **Jopa 40 % tavallista suurempi kiristysvoima nimellis- \emptyset :lla.**

Etu:

- **Pidempi käyttöikä, optimaalinen käyttövarmuus.**
- **Tavallista parempi laatu (pinnanlaatu, tavallista tiukemmat valmistustoleranssit).**
- **Alhaisemmat tuotantokustannukset.**

Toimituksen sisältö:

ER-istukka mutterilla (nro 300470 koko 16 tai 32), ER-kiristysavain (nro 613300 koko 25 tai 309680 koko 32) ja ER-kiristysholkit (nro 308901, 308941 tai 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ja 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20 mm.

Sisältää muovilaukun.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820; 308830, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, ER-kiristysholkit nro 308901 - 309434, ER-kiristysmutterit nro 309615 (tiivistysrenkaille), tiivistysrenkaat nro 309625 - 309645 (nrolle 309615).

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	32
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309000 14
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309000 9
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309000 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 17 mm	309000 17
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309000 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309000 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309000 8
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309000 4
ER-kiristysavain ER-kiristysholkki-istukalle 32	309680 32
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309432 9
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309432 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309000 6
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309432 8
ER-kiristysholkkisarja, 18 osaa, 3–20 mm	309280

ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309432 10
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309000 16
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 19 mm	309000 19
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309000 11
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309432 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309000 20
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 15 mm	309000 15
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309432 11
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309000 3
ER-kiristysholkit kierteitykseen, aksiaalikompensointi Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309432 12
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309000 18
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309000 13
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309000 5
ER-kiristysholkki-istukkaMuoto ADB ER-kiristysholkkikoolle 32	300470 32