

Garant**ER-pienoisholkki-istukka - lieriömäinen, ER-kiristysholkkikoolle: 11****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300685 11
GTIN	4045197291806
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäiset rungot, weldon-varsi ja kiristysmutterit.
Läpireikä sisäjähdytykseen.

Käyttö:

Kiristysistukan jatkamiseen weldon- tai kiristysholkki-istukoissa.

Erikoistarvike:

Kiristysavaimet nro 309680 – 309740.

ER-kiristysholkit nro 308878 – 309434, ER-vaihtomutterit nro 309580; 309650.

Huomautus:

Ei sovellu kutistukseen.

Tekninen kuvaus

L ₂	19 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 7 mm
Varren Ø d	16 mm
Varren pituus L ₁	150 mm
ER-kiristysholkeille	11 mm
Ulko-Ø D	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm

Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

Tarvikkeet

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309369 4
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309368 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308881 1
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308882 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308881 3
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309368 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308881 4
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	309369 3
ER-kiristysholkkisarja, 13 osaa, 1–7 mm	309010
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308918 2
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309368 5
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308882 4
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4 mm	308918 4
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309369 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309368 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308918 5
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 2 mm	309368 2
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2 mm	308881 2
ER-kiristysholkki HPsis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309369 6
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308918 7
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 1 mm	308918 1
ER-kiristysholkkisarja, 7 osaa, 1–7 mm	309155

ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308918 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308918 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 3 mm	308882 3
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 7 mm	308881 7
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309368 4
ER-kiristysholkki HP Nim. kiristys-Ø d 1 mm	309368 1
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 6 mm	308881 6
ER-kiristysholkkisis. tiivisteen Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308882 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 5 mm	308881 5
ER-kiristysholkki Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-pienoiskiinnitysmutteri ER-holkeille 11	309650 11
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309399 6
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 2,8 mm	309399 2,8
ER-kiristysholkki kierretapeille Nim. kiristys-Ø d 4 mm	309399 4