

**Garant****OZ-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 40 A = 70, Kiinnitysalue: 2-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

**Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.** Suurempi pitovoima ja parempi pyörintä.

**GARANT –**

RFID / Balluf chip -poraus. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Kiristysmutteri, tasapainotettu (G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>).

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiristysmutterin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, OZ-kiristysholkit nro 309540 - 309565, haka-avain nro 628400.

**Tekninen kuvaus**

Varakiinnitysmutteri nro 309670	2 - 16
sopiva haka-avain nro 628400	40/42
Ulkonema A-mitta	70 mm
Kiinnitysalue	2 - 16 mm
Ulko-Ø D	43 mm

Kiinnitys- $\varnothing$ D <sub>1</sub>	2-16 mm
Sovitin	SK 40 A = 70
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka

## Tarvikkeet

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- $\varnothing$ d 4 mm	309540 4
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- $\varnothing$ d 15 mm	309540 15
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- $\varnothing$ d 16 mm	309540 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- $\varnothing$ d 10 mm	309540 10
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- $\varnothing$ d 8 mm	309540 8
Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko- $\varnothing$ 40/42 mm	628400 40/42
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 40	308615 40

OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 7 mm	309540 7
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309540 6
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 5 mm	309540 5
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309540 12
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 13 mm	309540 13
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 11 mm	309540 11
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 9 mm	309540 9
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 14 mm	309540 14
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO- varteen 40	308700 40
Vetopulttien kiristysavain ISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40