



## Rengasruuvi, Kierteen Ø: M16



### Tilaustiedot

Tilausnumero	086472 M16
GTIN	2050001741776
Tuoteluokka	08Y

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

**Huomautus:**

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

**SF 4:1 = turvakerroin 4.**

### Tekninen kuvaus

Ulko-Ø rengas B	63 mm
Kierteen pituus mutteri E	14 mm
Laipan Ø tuki C	35 mm
Sisä-Ø rengas A	35 mm
Paino	0,31 kg
Kokonaiskorkeus F	62 mm
Kierteen Ø	M16

Kierrepituus	27 mm
Mitta D	14 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	4 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi