

Garant**OZ-kiristysholkki-istukka Muoto ADB, SK 40 A = 70, Kiinnitysalue: 2-25mm****Tilautiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300695 2-25 |
| GTIN | 4045197285027 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio.

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri. Suurempi pitovoima ja parempi pyörintä.

GARANT –

RFID / Balluf chip -poraus. Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Kiristysmutteri, tasapainotettu ($G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$).

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin muotojen A ja B kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, OZ-kiristysholkit nro 309540 - 309565, haka-avain nro 628400.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------|
| sopiva haka-avain nro 628400 | 58/62 |
| Kiinnitysalue | 2 - 25 mm |
| Varakiinnitysmutteri nro 309670 | 2 - 25 |
| Ulkonema A-mitta | 70 mm |
| Ulko-Ø D | 60 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitys- \emptyset D ₁ | 2-25 mm |
| Sovitin | SK 40 A = 70 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 |
| Muoto | ADB |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |

Tarvikkeet

| | |
|---|--------------|
| Haka-avainjossa nokka Mutterin ulko- \emptyset 58/62 mm | 628400 58/62 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308790 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308635 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308700 40 |
| KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308640 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308630 40 |
| KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M | 308670 40M |
| Erikoisvetospultti Sopii ISO-varteen 40 | 308740 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 6 mm | 309550 6 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 18 mm | 309550 18 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 12 mm | 309550 12 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 10 mm | 309550 10 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 25 mm | 309550 25 |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308795 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 24 mm | 309550 24 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys- \emptyset d 23 mm | 309550 23 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308600 40 |

| | |
|--|-----------|
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 4 mm | 309550 4 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 5 mm | 309550 5 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 13 mm | 309550 13 |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308802 40 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308615 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308650 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308610 40 |
| KiinnityspulttiMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 19 mm | 309550 19 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 7 mm | 309550 7 |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308830 40 |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308806 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308760 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 15 mm | 309550 15 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 17 mm | 309550 17 |
| Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308660 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 11 mm | 309550 11 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308765 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 16 mm | 309550 16 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 14 mm | 309550 14 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 8 mm | 309550 8 |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308785 40 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 21 mm | 309550 21 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 9 mm | 309550 9 |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40 | 308605 40 |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40 | 308620 40 |

| | |
|--|-----------|
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 22 mm | 309550 22 |
| OZ-kiristysholkki istukalle Nim. kiristys-Ø d 20 mm | 309550 20 |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40 | 308801 40 |