

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 300835 40     |
| GTIN         | 4045197285133 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/RFID-siru.

**GARANT** – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörengas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Varavääntiörengas nro 309870        | 40    |
| Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub> | 41 mm |
| Ulkonema A-mitta                    | 60 mm |
| sopiva erikoisavain nro 309840      | 40    |
| Tuurnan Ø d <sub>1</sub>            | 40 mm |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla | 27 mm                              |
| Ulko-Ø D   | 70 mm                              |
| Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861      | 40                                 |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>                           | 40 mm                              |
| Sovitin  | SK 40 lyhyt                        |
| Standardi  | DIN 6358                           |
| Kiinnitysnormi                                       | ISO 7388-1                         |
| Muoto  | ADB                                |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla                  | G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                                     | ≤ 5 µm                             |
| Lastuamisstrategia                                   | HPC                                |
| Tuotetyyppi  | Jyrsintuurna                       |

## Tarvikkeet

|  |           |
|--|-----------|
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308635 40 |
| Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40   | 308740 40 |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308765 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40                                     | 308610 40 |
| Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm  | 309860 40 |
| Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40  | 308660 40 |
| Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40 | 308820 40 |
| Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm   | 309840 40 |
| Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40                      | 308700 40 |
| KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40  | 308600 40 |
| KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40            | 308630 40 |
|  | 308615 40 |

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40

|  |            |
|--|------------|
| KiinnityspulttitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M                               | 308670 40M |
| Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                       | 308806 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                | 308795 40  |
| KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40 | 308625 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40                       | 308802 40  |
| Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                | 308790 40  |
| Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 40 mm  | 309870 40  |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                           | 308620 40  |
| Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40                           | 308650 40  |
| Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                | 308785 40  |
| Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40         | 308801 40  |
| Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40                                | 308760 40  |
| Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40                     | 308830 40  |
| Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40                             | 308605 40  |
| KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40                                       | 308640 40  |