

**HOLEX®**
**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16 mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	300840 16
GTIN	4045197145369
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus**
**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Ballufchip-poraus.

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600; 308806, AB-kiristysavain nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6358

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min<sup>-1</sup>

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulkonema A-mitta: 55 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Jyrsintuurnan pituus L<sub>3</sub> vääntiörenkaalla: 17 mm

Jyrsintuurnan pituus L<sub>4</sub>: 27 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 16

Varavääntiörenkas 309870: 16

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	55 mm
sopiva erikoisavain 309840	16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	16
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	17 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	27 mm
Varavääntiörenkas 309870	16
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40

Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Momenttivaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 16 mm	309870 16
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
	308812 40

Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-  
varteen 40 SK

---