

HOLEX**Voimakäyttöinen istukka, SK 40, Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300775 20
GTIN	4045197550866
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

sopiva haka-avain nro 628400	52/55
Kiristysholkin ulko-Ø D	52 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitysvoima jopa	500 Nm
Sovitin	SK 40

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309570 16
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309570 18
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309566 10
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309566 16
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309566 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309570 12
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309570 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309570 10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309566 12
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309570 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309570 25
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309566 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309570 8
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40