



Rengasmutteri, Kierteen Ø: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	086477 M12
GTIN	2050001741813
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Lujatekoiset rengasruuvit/-mutterit, maalattu punaiseksi.

Huomautus:

Rengasruuveja ja -muttereita ei saa kuormittaa 90° kulmassa ruuviakseleihin nähden!

SF 4:1 = turvakerroin 4.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus F	62 mm
Sisä-Ø rengas A	35 mm
Laipan Ø tuki C	35 mm
Ulko-Ø rengas B	63 mm
Paino	0,27 kg
Kierteen Ø	M12
Kierteen pituus mutteri E	14 mm

Mitta D	14 mm
Kantavuus WLL SF 4:1	1,6 t
Tuotetyyppi	Rengasruuvi