

**Voimakäyttöinen istukka, SK 40, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300775 32
GTIN	4045197546982
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Ulkonema A-mitta	105 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Kiinnitysvoima jopa	900 Nm
Sovitin	SK 40

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309570 6
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309570 10
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309570 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309570 25
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309570 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309570 18
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309570 8
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309570 12
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40