

**Voimakäyttöinen istukka, SK 50, Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300778 32
GTIN	4045197546999
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
- Suojattu korroosionestopinnoitteella.
- Pöly- ja vesitiivis.
- Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
- Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600 – 308806.

Kiristysholkit nro 309566 – 309570.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	32 mm
Ulkonema A-mitta	105 mm
Kiristysholkin ulko-Ø D	66 mm
sopiva haka-avain nro 628400	68/75
Kiinnitysvoima jopa	900 Nm
Sovitin	SK 50

Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen istukka

Tarvikkeet

KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 20 mm	309570 20
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 10 mm	309570 10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 16 mm	309570 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 18 mm	309570 18
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 6 mm	309570 6
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 8 mm	309570 8
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
	308615 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 12 mm	309570 12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiristyspihti voimaistukoille Nim. kiristys-Ø d 25 mm	309570 25