


**Garant**
**Kierresorvausteräsarja, koko 16, HB7010, Tyyppi: IR**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	271900 IR
GTIN	4045197370976
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus**
**Sisältö:**

Täysprofili, metrinen 60°: Nro 270756 koot 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Osaprofiili, metrinen 60°: Nro 270792 koot 0,5–1,5; 1,75–3

Täysprofili, BSW 55°: Nro 270824 koot 14; 11

Kierretyyppi: M

Kierretyyppi: M-LH

Kierretyyppi: MF

Kierretyyppi: G

Kierretyyppi: BSW

Kierretyyppi: MF-LH

Työstösuunta: Oikea

**Tekninen kuvaus**

Työstösuunta	Oikea
Lastuava aine	KM
Kierretyyppi	M
Kierretyyppi	M-LH
Kierretyyppi	MF
Kierretyyppi	G
Kierretyyppi	BSW

Kierretyyppi	MF-LH
Kierretyyppi	G-LH
Kierretyyppi	BSW-LH
Laji	HB7010
Tuotetyyppi	Kääntöterä kierresorvaukseen

## Tarvikkeet

Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 1 mm	270756 1
Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak. Kierreluku/ tuuma 14	270824 14
Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 1,5 mm	270756 1,5
Täysprofiiliterä 55° sisäp., oikeak. Kierreluku/ tuuma 11	270824 11
Osaprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 2 mm	270756 2
Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 3 mm	270756 3
Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 1,75 mm	270756 1,75
Täysprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 2,5 mm	270756 2,5
Osaprofiiliterä 60° sisäp., oikeak. Nousu 1,75-3 mm	270792 1,75-3