

Garant

Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 25/11mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjähdytys.

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	279810 4
Terän koko	11 mm
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	13 mm
Keskisiirto L ₃	7,3 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren \varnothing D ₅	20 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279810 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500