

Garant

Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 2,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 44/9,3mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Kiinteä kaltevuuskulma.

Huomautus:

Ulkonema säädettävissä välillä 8 mm – 44 mm.

Tekninen kuvaus

Terän koko	9,3 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 7
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	8 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sisäjähdytys	ei
Varren Ø D _s	16 mm
Kaltevuuskulma	2,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX5	674248 TX5
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279810 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200