

**Garant****Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko L: 25/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:  
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Varren koko	25 mm
Pään pituus L <sub>1</sub>	36 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 2
Aluslevy 1,5°	272606 1,5
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Kiinnitysruuvikierteitysterälle	279810 3
Kokonaispituus L	155 mm
Terän koko	22 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	279810 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	279824 2
Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimilleER Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272606 1,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500