

**Garant**

**Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 2,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 32/16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

**Kiinteä kaltevuuskulma. Sisäjähdytys.**

**Käyttö:**

Vakiokierteille M20×2,5; M22×2,5 ja M24×3.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	17 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 5
Keskisiirto L <sub>3</sub>	10,3 mm
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D <sub>5</sub>	20 mm
Kaltevuuskulma	2,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 7	279810 7
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279810 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200