

**Garant****Kierresorvausteräsarja, koko 16, HB7010, Tyyppi: EL****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271900 EL
GTIN	4045197371492
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus****Sisältö:**

Täysprofiili, metrinen 60°: Nro 270720 koot 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Osaprofiili, metrinen 60°: Nro 270745 koot 0,5–1,5, 1,75–3

Täysprofiili, BSW 55°: Nro 270805 koot 14; 11

**Tekninen kuvaus**

Työstösuunta	Vasen
Lastuava aine	KM
Kierrettyyppi	M
Kierrettyyppi	M-LH
Kierrettyyppi	MF
Kierrettyyppi	G
Kierrettyyppi	BSW
Kierrettyyppi	MF-LH
Kierrettyyppi	G-LH
Kierrettyyppi	BSW-LH
Laji	HB7010

Tuotetyyppi

Kääntöterä kierresorvaukseen

## Tarvikkeet

Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 1,75 mm	270776 1,75
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 2 mm	270720 2
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 1,5 mm	270720 1,5
Osaprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 2,5 mm	270720 2,5
Täysprofiiliterä 55° sisäp., vasenk. Kierreluku/ tuuma 11	270834 11
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 1,25 mm	270720 1,25
Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 3 mm	270776 3
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 1 mm	270720 1
Täysprofiiliterä 55° sisäp., vasenk. Kierreluku/ tuuma 14	270834 14
Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 1,5 mm	270776 1,5
Täysprofiiliterä 55° ulkop., vasenk. Kierreluku/ tuuma 11	270805 11
Osaprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 2,5 mm	270776 2,5
Täysprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 3 mm	270720 3
Osaprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 1 mm	270776 1
Täysprofiiliterä 55° ulkop., vasenk. Kierreluku/ tuuma 14	270805 14
Täysprofiiliterä 60° sisäp., vasenk. Nousu 2 mm	270776 2
Osaprofiiliterä 60° ulkop., vasenk. Nousu 1,75-3 mm	270745 1,75-3