


Garant**Eco-kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 16/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Tuoteluokka	21U

Kuvaus**Malli:**

Sisäinen jäähdytysnesteen syöttö terään. Jäähdytysnesteen syöttö tarkkuussuuttimilla vähentää lämpörasitusta kohdistetusti ja tehokkaasti, koska jäähdytysnestesuihku suuntautuu optimaalisesti lastun ja leikkuureunan väliin. Korkeampi tuottavuus, pitempi käyttöikä ja suurempi prosessitarkkuus.

Toimituksen sisältö:**Aluslevy 1,5°.****Huomautus:**

Jäähdytysaineen syöttö mahdollista vain käytettäessä GARANT eco-System-kiinnikkeitä nro 317900 – 319886.

Tekninen kuvaus

Toimintaleveys L ₄	16 mm
Varren koko	16 mm
Kiinnitysruuvi kierteitysterälle	279810 2
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Aluslevy 1,5°	272610 1,5
Pään pituus L ₁	27 mm
Kokonaispituus L	74 mm
Sarja	Eco

Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/271992-16/16>