

HOLEX®
Kombimallinen jyrsintuurna Muoto A, SK 50 A = 100, Tuurnan Ø d1: 16 mm

Tilastiedot

Tilausnumero	300980 16
GTIN	4045197145567
Tuoteluokka	32A

Kuvaus
Malli:

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Ballufchip-poraus.

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600; 308806, AB-kiristysavain nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6358

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulko-Ø D: 32 mm

Jyrsintuurnan pituus L₃ vääntiörenkaalla: 17 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 27 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 16

Varavääntiörenkas 309870: 16

sopiva erikoisavain 309840: 16

Tekninen kuvaus

Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	17 mm
Varavääntiörengas 309870	16
Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	16
Jyrsintuurnan pituus L ₄	27 mm
Tuurnan Ø d ₁	16 mm
sopiva erikoisavain 309840	16
Ulko-Ø D	32 mm
Sovitin	SK 50 A = 100
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 µm
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 50 mm	309860 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50

Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308830 50
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308810 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308700 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 50 mm	309840 50
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 50 SK	308812 50
Vääntiörengas Tuurnan Ø:lle 16 mm	309870 16
Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 50 SK	308820 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50