

Garant**Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300910 22
GTIN	4045197285300
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

GARANT – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

Käyttö:

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

Huomautus:

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	200 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	19 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Jyrsintuurnan pituus L ₄	31 mm
Tuurnan Ø d ₁	22 mm

Varavääntiörenkas nro 309870	22
Ulko-Ø D	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm
Sovitin	SK 40 A = 200
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 22 mm	309870 22
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 22 mm	309840 22
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
KiinnityspulttitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40

KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 22 mm	309860 22
Vääntiörenkas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyökkäkartiokoolle 40	308820 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40