

LOCTITE**Polyolefiiniliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 406/770****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083362 406/770
GTIN	4058093036365
Tuoteluokka	04L

Kuvaus**Käyttö:**

Hankalasti liimattaville muoveille, kuten PE, PP, PTFE, Santoprene ja muut termoplastiset synteettiset kumit. Käsittele liimauskohta ensin Primer 770:llä liitoksen pitävyyden parantamiseksi.

Toimituksen sisältö:

Polyolefin-liima 406 ja pohjuste 770.

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	LOCTITE 406/770
Kosketuslujuus aika	2 - 10 s
Vetorepeämislujuus	15,5 N/mm ²
Dynaaminen viskositeetti	20 mPas
Säilytyslämpötila	2 - 8 °C
Kemiallinen perusta	Etyylisyaaniakrylaatti
Tiheys	1,1 g/cm ³

Muoto	nestemäinen
Kestävyys valmistuspäivästä	20 kk
Käyttölämpötila-alue	-40 °C
Väri	läpinäkyvä
soveltuu materiaalille	PP
soveltuu materiaalille	PE
soveltuu materiaalille	Elastomeeri
Täyttö	20 ml
Maksimirakomitta	0,15 mm
Tuotenimen määräite	20 g
Tuotetyyppi	Pikaliima