

Garant

Porausturna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko L: 40/16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjähdytys.

Tekninen kuvaus

Terän koko	16 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 5
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Keskisiirto L_3	11,5 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren $\varnothing D_5$	20 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279810 5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200