

**Garant****Kombimallinen jyrsintuurna Muoto ADB, SK 40 A = 200, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300910 27
GTIN	4045197285317
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja. Kuulakärkilevy/Rfid-siru.

**GARANT** – kaikki varret kovasorvatut (tasainen käynti!).

**Käyttö:**

- **Jyrsimen uppokiila, jossa on pitkittäisura, esim. DIN 841.**
- **Vääntiörenkas jyrsimelle, poikkiurat DIN 1880 ja jyrsinpäät DIN 1830.**

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840.

**Huomautus:**

Sisäjähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

**Tekninen kuvaus**

Varavääntiörenkas nro 309870	27
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Ulkonema A-mitta	200 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>3</sub> vääntiörenkaalla	21 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27

Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	33 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 200
Standardi	DIN 6358
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 27 mm	309860 27
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Vääntiörenas Tuurnan Ø:lle 27 mm	309870 27
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vääntiörenas Tuurnan Ø:lle 40 mm	309870 40
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40