

Garant

Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 60/11 mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjähdytys.

Tekninen kuvaus

Terän koko	11 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 4
Keskisiirto L ₃	7,3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D ₅	10 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279810 4
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500