

HOLEX®**Jyrsintuurna Muoto A, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 40 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	301020 40
GTIN	4045197145697
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- **Alk. kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.**
- **Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.**
- **Pieni ulkonema.**
- **Suurennettu laipan tukipinta.**
- **Ballufchip-poraus.**

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, erikoisavain nro 309840.

Standardi: DIN 6357

Kiinnitysnormi: DIN 69871

Kiinnitysnormi: ISO 7388-1

Muoto: A

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min⁻¹

Pyörintätarkkuus: ≤ 6 µm

Ulkonema A-mitta: 50 mm

Ulko-Ø D: 88 mm

Jyrsintuurnan pituus L₄: 27 mm

Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860: 40

sopiva erikoisavain 309840: 40

Tekninen kuvaus

sopiva erikoisavain 309840	40
Ulkonema A-mitta	50 mm
Tuurnan $\varnothing d_1$	40 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi 309860	40
Jyrsintuurnan pituus L_4	27 mm
Ulko- $\varnothing D$	88 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min^{-1}
Pyörintätarkkuus	$\leq 6 \mu\text{m}$
Lastuamisstrategia	HPC

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 60° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 40 mm	309860 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308720 40
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A ($L_1 = 26 \text{ mm}$) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultit Muoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40

Momenttinvaihtopää Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308812 40
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Vetopultti Hurco 90°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultit tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Vetopultti Hurco 45°, reikä ja sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultit tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopultti Hurco 45°, sovite tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiristysavain Kiinnityspultti DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308820 40
Kiristysavain Kiinnityspultti ISO 7388 Sopii ISO-varteen 40 SK	308830 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Kiinnityspultit Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Kiinnityspultit Mazak, tiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M
Kiinnityspultit Mori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7 Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Momenttinvaihtopää kiinnityspultille DIN 69872 Sopii ISO-varteen 40 SK	308810 40