

Garant**Sisäsorvauspidin, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 60/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	29 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 2
Keskisiirto L ₃	16,3 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Aluslevy 1,5°	272620 1,5
Aluslevyn ruuvi	279824 1
Varren \varnothing D ₅	32 mm
Kaulan leveys L ₄	25 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
Kiinnitysruuvi	272500
Aluslevy sisäSORVAUSpitiimiin Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272620 1,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500