

## Garant

### Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareillä, SK 40 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 16mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	301015 16
GTIN	4045197285591
Tuoteluokka	31A

#### Kuvaus

##### Malli:

- Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
- Pieni ulkonema.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- RFID/Balluff chip -poraus.
- 4 jäähdytyskanavareikää.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

##### Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

##### Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.

#### Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	16
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	17 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	16
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	16 mm
Ulkonema A-mitta	35 mm

Ulko-Ø D	38 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sovitin	SK 40 lyhyt
Standardi	DIN 6357
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 5 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

## Tarvikkeet

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 40	308740 40
Kiinnityspultittiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308620 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 40	308605 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 26 mm) Sopii ISO-varteen 40	308625 40
Kiinnityspultittiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308635 40
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308700 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 16 mm	309860 16
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 40	308610 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 16 mm	309840 16
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308650 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
KiinnityspulttitMuoto A Sopii ISO-varteen 40	308600 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 40	308615 40
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308660 40
Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 40 mm	309840 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
KiinnityspultitMori-Seiki, tiivistetty, muoto A (L1 = 29 mm) Sopii ISO-varteen 40	308630 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan Ø:lle 40 mm	309860 40
KiinnityspulttitMuoto B Sopii ISO-varteen 40	308640 40
KiinnityspultitMazak, muoto A Sopii ISO-varteen 40M	308670 40M