

Garant

Poraustuurna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 40/16mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272111 40/16
GTIN	4045197430625
Tuoteluokka	21W

Kuvaus

Malli:
Kiinteä kaltevuuskulma.
Sisäjähdytys.

Tekninen kuvaus

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	20 mm
Keskisiirto L ₃	11,5 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 5
Terän koko	16 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren \varnothing D _s	20 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200