

**Garant**
**Osaprofiiliteräsarja, koko 16 lukkorenkaille, oikea, HB7010, Tyyppi: ER/IR**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	271920 ER/IR
GTIN	4045197370983
Tuoteluokka	21J

**Kuvaus**
**Sopii:**

GARANT-käntöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997 – 272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

**Sisältö:**

osaprofiili, DIN 471 ja DIN 472: Nro 271005 ja 271015 koot 1,1; 1,3; 1,6; 1,85

Aluslevy: Nro 272604 ja 272624 koko S

**Tekninen kuvaus**

Työstösuunta	Oikea
Lastuava aine	KM
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 472
Urat normin mukaiset	DIN 471
Tuotetyyppi	Käntöterä kierresorvaukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
--	-----------------	----------------------	------------------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

## Tarvikkeet

Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. Uran leveys m (H13) 1,6 mm	271005 1,6
Osaprofiiliterä DIN 472 sisäp., oikeak. Uran leveys m (H13) 1,1 mm	271015 1,1
Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. Uran leveys m (H13) 1,85 mm	271005 1,85
Aluslevy sisäSORVAUSPITIMIIN Kaltevuuskulma S astetta	272624 S
Osaprofiiliterä DIN 472 sisäp., oikeak. Uran leveys m (H13) 1,6 mm	271015 1,6
Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. Uran leveys m (H13) 1,1 mm	271005 1,1

Osaprofiiliterä DIN 472 sisäp., oikeak. Uran leveys m (H13) 1,3 mm	271015 1,3
Osaprofiiliterä DIN 472 sisäp., oikeak. Uran leveys m (H13) 1,85 mm	271015 1,85
Osaprofiiliterä DIN 471 ulkop. oikeak. Uran leveys m (H13) 1,3 mm	271005 1,3
Kääntöterän pitimen aluslevy Kaltevuuskulma S astetta	272604 S