

**Garant****Kääntöteränpidin, Vasen, Varren/terän koko L: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272002 25/16
GTIN	4045197430533
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:  
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuvikierteitysterälle	279810 2
Varren koko	25 mm
Kiinnitysruuvi aluslaatalle	279824 1
Pään pituus L <sub>1</sub>	30 mm
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	25 mm
Aluslevy 1,5°	272610 1,5
Kokonaispituus L	153 mm
Terän koko	16 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	ei
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi	272500
Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimille EL/IR Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272610 1,5
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	279810 2
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 1	279824 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500