

Garant**Sisäsorvauspidin, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 170/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Toimituksen sisältö:
Aluslevy 1,5°.****Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	279810 3
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	39 mm
Keskisiirto L ₃	21,5 mm
Terän koko	22 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Aluslevy 1,5°	272626 1,5
Aluslevyn ruuvi	279824 2
Varren \varnothing D ₅	32 mm
Kaulan leveys L ₄	32 mm
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 2	279824 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX20	674248 TX20
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	279810 3
Aluslevy sisäSORVAUSPITIMIIN Kaltevuuskulma 1,5 astetta	272626 1,5
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500