

Garant

**Osaprofiiliteräsarja, koko 16 pyöreälank. lukkorenkaille, oikea, HB7010,
Tyyppi: ER/IR**


Tilaustiedot

Tilausnumero	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Tuoteluokka	21J

Kuvaus
Sopii:

GARANT-käântöteränpitimet (sisä/ulko) nro 271997 – 272172, teräkoolle 16 tai 9,3.

Sisältö:

osaprofiili DIN 7993: Nro 271025 koot 0,4; 0,6; 0,9; 1 Nro 271035 koot 0,6; 0,9; 1

Aluslevy: Nro 272604 ja 272624 koko S

Tekninen kuvaus

Työstösuunta	Oikea
Lastuava aine	KM
Laji	HB7010
Urat normin mukaiset	DIN 7993
Tuotetyyppi	Käântöterä kierresorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
--	----------	----------------	-----------

Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	180 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
GG(G)	soveltuu	130 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	150 m/min	N
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

Kääntöterän pitimen aluslevy Kaltevuuskulma S astetta	272604 S
Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak. Pisto R 1 mm	271025 1
Osaprofiiliterä DIN 7993 sisäp., oikeak. Pisto R 0,6 mm	271035 0,6
Osaprofiiliterä DIN 7993 sisäp., oikeak. Pisto R 1 mm	271035 1
Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak. Pisto R 0,9 mm	271025 0,9
Aluslevy sisäorvauspitimiin Kaltevuuskulma S astetta	272624 S
Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak. Pisto R 0,4 mm	271025 0,4
Osaprofiiliterä DIN 7993 ulkop. oikeak. Pisto R 0,6 mm	271025 0,6