

**Garant**

**Porausturna, kiinteä kaltevuuskulma 1,5°, Oikea, Ulkoneman pituus / terän koko L: 100/16mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus**

**Malli:**  
**Kiinteä kaltevuuskulma.**  
**Sisäjähdytys.**

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	16 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	11,3 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	20 mm
Kääntöterän ruuvi	279810 5
Kokonaispituus L	150 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Kaltevuuskulma	1,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

**Tarvikkeet**

Kiinnitysruuvi Tyyppi 5	279810 5
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX10	674248 TX10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 200 cNm	659957 200